





สถาบันยานยนต์

THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE



THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE TESTING CENTER

รายงานผลการทดสอบ		หน้า 1/5
หมายเลขปฏิบัติการ	5708021288	
ชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ	บริษัท เจนบรเรจิด จำกัด 359 ถนนบอนด์สตรีท (แจ้งวัฒนะ33) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
รายละเอียดตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่างมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าถัดไป	
หมายเลขตัวอย่าง	-	
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	สภาพเรียบร้อย	
วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง	14 สิงหาคม 2557	
วันเดือนปีที่ทดสอบ	14-20 สิงหาคม 2557	
วิธีทดสอบ	ทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมี ด้วยเครื่อง Energy dispersive X-ray spectrometer (EDX-700HS)	
ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าถัดไป	
 สถาบันยานยนต์ THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE		
ผู้ทบทวน	ผู้รับรอง	
 (นายภัทรเวท ทรพิมพ์) ทีมวิชาการ 22 ส.ค. 2557	 (นายวรวุฒิ ก่องวงศ์พานิชย์) ผู้จัดการแผนกทดสอบ 22 ส.ค. 2557	
	 (นายอุทัย อุนะกุล) ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนา 22 ส.ค. 2557	
ผู้ทดสอบ	นางสาวธารฤทัย กลิ่นหอม	
	sp	

หมายเลขปฏิบัติการ 5708021288
รายละเอียดตัวอย่าง

หน้า 2/5

#1 แผ่นพื้นรถเข็น รุ่น HL รุ่น HB และ รุ่น HG	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#2 สกรูยึดล้อสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#3 แชนด์รถเข็น รุ่น HL 2 ชั้น-3 ชั้น และรุ่นมีคอกล้อม รุ่น HB 2 ชั้น-3 ชั้น และรุ่นมีคอกล้อม รุ่น NP 2 ชั้น-3 ชั้น และคอกล้อม	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#4 แชนด์รถเข็นสำหรับ รุ่น HL ชั้นเดียว รุ่น HB ชั้นเดียว รุ่น HG ชั้นเดียว	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#5 โครงล้อสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#6 เพลาเกลียวสำหรับ รุ่น HL 2 ชั้น-3 ชั้น รุ่น HB 2 ชั้น-3 ชั้น รุ่น NP 2 ชั้น-3 ชั้น	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#7 บูชเกลียวสำหรับ รุ่น HL 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับ 2 ข้าง รุ่น HB 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับ 2 ข้าง รุ่น NP 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับ 2 ข้าง	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#8 แหวนรองหัวท่อ รุ่น HL 2 ชั้น-3 ชั้น และรุ่นมีคอกล้อม รุ่น HB 2 ชั้น-3 ชั้น และรุ่นมีคอกล้อม รุ่น NP 2 ชั้น-3 ชั้น และคอกล้อม	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#9 แผ่นพื้นรถเข็นสำหรับ รุ่น HB-210Z	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#10 แผ่นยึดแชนด์สำหรับ รุ่น HB-210Z และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#11 แผ่นยึดแชนด์สำหรับ รุ่น HL รุ่น HB และรุ่น HG	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#12 ข้อพับสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#13 สลักร้อยแชนด์สำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#14 สปริงดึงเพลาเหยียบสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#15 เพลาเหยียบหัวงอสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#16 สกรูยึดข้อพับสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB และรุ่น HG	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#17 สกรูยึดข้อพับสำหรับ รุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#18 สกรูยึดแชนด์ รุ่น HL คอกล้อม รุ่น HB คอกล้อม รุ่น NP คอกล้อม	จำนวน 1 ตัวอย่าง

ผู้ทดสอบ ภารุฑิภ

22 ต.ค. 2557

ผู้ทบทวน

22 ต.ค. 2557

หมายเลขปฏิบัติการ 5708021288
รายละเอียดตัวอย่าง

หน้า 3/5

#19 บูชเหล็ก รุ่น HL 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับข้างเดียว รุ่น HB 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับข้างเดียว รุ่น NP 2 ชั้น-3 ชั้น มือจับข้างเดียว	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#20 ตะแกรงสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง
#21 สปริงร้อยแผงประตูตะแกรงสำหรับ รุ่น HL รุ่น HB รุ่น HG และรุ่น NP	จำนวน 1 ตัวอย่าง



ผู้ทดสอบ ผ.ร.ก.บ 22 ส.ค. 2557

ผู้ทบทวน  22 ส.ค. 2557

